



## Nyers karima spirálmenetes tokmányhoz, Külső Ø D: 210 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	317000 210
GTIN	4019208002989
Árucikk kategória	33R

### Leírás

#### Kivitel:

Tisztán öntött, megmunkálatlan, homokfúvott, nagy ráhagyással.

#### Felhasználás:

**DIN 6350 szerinti hengeres központos befogású esztergatokmányok DIN 800 orsófejekre történő rögzítésére.** A nyers karimát a gép- és tokmányoldalon meg kell munkálni és illeszteni kell.

#### Alapanyag:

Szürkeöntvény

#### Alkalmazható :

**310100; 310500 sz. hárompofás tokmányhoz, 312000; 312500 sz. négypofás tokmányhoz és 315630 sz. kombinált esztergatokmányhoz.**

Tokmány Ø-höz: 200 mm

Váll Ø d<sub>2</sub>: 92 mm

Furat Ø d<sub>3</sub>: 40 mm

Magasság h<sub>1</sub>: 66 mm

Karimavastagság h<sub>2</sub>: 22 mm

### Műszaki leírás

Tokmány Ø-höz	200 mm
Külső Ø D	210 mm
Furat Ø d <sub>3</sub>	40 mm
Váll Ø d <sub>2</sub>	92 mm
Magasság h <sub>1</sub>	66 mm
Karimavastagság h <sub>2</sub>	22 mm
Termék fajtája	Esztergatokmány tartozékok