



Gyorsváltó esztergakés tartó, Típus: B



Rendelési adatok

Rendelés száma	318000 B
GTIN	4045197315700
Árucikk kategória	36A

Leírás

Felhasználás:

Helyezze a síkköszörült alapfelületű acél tartófejet a lehetőleg sík felületű szánra és rögzítse a szán felfogócsavarjával. Ehhez előtte a központosító tárcsa furatát megfelelően kell esztergálni. A beállítást befogott furatkéstartóval és furatkéssel végezze, amelyeket a síktárcsára merőlegesen kell beállítani. Ezután állítsa a mutatót a fedőtartó nulla jelzésére és húzza meg a felfogócsavart. A pontos, vagy durva nagyoláshoz célszerű a csapot még egy második illesztőcsappal biztosítani. A furatok ehhez rendelkezésre állnak.

Tartalom:

1 excenterkar a 318000 sz. fejhez, 1 szorítókulcs a 318100; 318200 sz. tartóhoz.

Műszaki leírás

Esztergagép maximum hajtásteljesítménye	5,888 kW
Maximális kinyúlás A	71 mm
Maximális esztergakés magasság h	32 mm
Szélesség	150 mm
Típus	B
Központosító lap furat Ø-je	16 mm

Magasság	75 mm
Fej furat Ø-je	32 mm
Maximális szánszélesség SB	150 mm
Termék fajtája	Késtartó

Tartozék

Gyorsváltó esztergakés tartó Típus B32/120	318100 B32/120
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus B25/140	318100 B25/140
Gyorsváltó leszúró késtartó kés nélkül Típus B	318600 B
Gyorsváltó késtartó hengeres furattal Típus B	318300 B
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus B32/140	318100 B32/140
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus B25/120	318100 B25/120
Feszítőpánt komplett Késtartó fej mérete B	318150 B
Gyorscserés furatkés tartó Típus B	318200 B