

**TNMG 160408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Minőség	CA115P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz