


**SNMG 120408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Minőség	CA115P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	180 - 400 m/min
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Forgácstörő	PQ
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz