



## Gyorsváltó esztergakés tartó, Típus: C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	318000 C
GTIN	4045197315717
Árucikk kategória	36A

### Leírás

#### Felhasználás:

Helyezze a síkköszörült alapfelületű acél tartófejet a lehetőleg sík felületű szánra és rögzítse a szán felfogócsavarjával. Ehhez előtte a központosító tárcsa furatát megfelelően kell esztergálni. A beállítást befogott furatkéstartóval és furatkéssel végezze, amelyeket a síktárcsára merőlegesen kell beállítani. Ezután állítsa a mutatót a fedőtartó nulla jelzésére és húzza meg a felfogócsavart. A pontos, vagy durva nagyoláshoz célszerű a csapot még egy második illesztőcsappal biztosítani. A furatok ehhez rendelkezésre állnak.

#### Tartalom:

1 excenterkar a 318000 sz. fejhez, 1 szorítókulcs a 318100; 318200 sz. tartóhoz.

### Műszaki leírás

Maximális kinyúlás A	100 mm
Maximális esztergakés magasság h	45 mm
Esztergagép maximum hajtásteljesítménye	11,04 kW
Maximális szánszélesség SB	180 mm
Magasság	105 mm
Központosító lap furat Ø-je	16 mm

Fej furat Ø-je	40 mm
Típus	C
Szélesség	200 mm
Termék fajtája	Késtartó

## Tartozék

Gyorscserés furatkés tartó Típus C40	318200 C40
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus C40/150	318100 C40/150
Gyorscserés furatkés tartó Típus C50	318200 C50
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus C40/170	318100 C40/170
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus C32/150	318100 C32/150
Gyorsváltó esztergakés tartó Típus C32/170	318100 C32/170
Feszítőpánt komplett Késtartó fej mérete C	318150 C