

**DCMT 11T302, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	GK
Minőség	CA115P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 340 m/min
Tűrés	M

Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz