



Menetfúró tokmány DSPL típus szárral, Típus: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	334510 20
GTIN	4045197313300
Árucikk kategória	35B

Leírás

Kivitel:

- **A kettős befogás 3 menetfúró szarát központosító szorítópozával és 4 menetfúró négyszöget befogó pózával történik.**
- **A biztonsági tengelykapcsoló helyes beállítás esetén megakadályozza a szerszámtöréseket. Zsácfurat-menetek a fenéig vághatók.**
- **A lengőszerkezet kiegyenlíti a géporsó és a munkadarab közötti tengelyeltérési hibákat.**
- **Az elasztikus hosszkiegyenlítés nyomásra és húzásra működik. Kézi vagy gépi előtolásnál megakadályozza a hibás menetvágást.**

Felhasználás:

Belső menetek vágásához átkapcsolható fúrógépeken, revolveresztergákon. Horizontálisan és vertikálisan jobbos menethez használható.

Tartalom:

1 szorítókulcs.

Figyelem:

Hosszkiegyenlítés nélküli változat külön ajánlatkérésre. **30 és 42 méret** (= MK 4 ill. 5 az M14–M30 ill. M18– M42 metrikus menethez)**külön ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

Szár Ø tartomány	6 - 16 mm
Menetfúrási tartomány	M8 – M20
Whitworth-csőmenethez	R1/8 – R1/2
Tengellyel párhuzamos lengés	1,5 mm
Hossz a géporsótól	170 mm
Hosszkiegyenlítés húzásra	20 mm
Négyszög befogási tartomány	4,7 - 12 mm
Ház Ø	83 mm
Morse-kúp MK	3
Hosszkiegyenlítés nyomásra	10 mm
Whitworth menethez	G1/4 – 13/16
Termék fajtája	Menetfúró befogó