



Forrasztó állomás, Gyártó jelölése: ANA60



Rendelési adatok

Rendelés száma	082300 ANA60
GTIN	
Árucikk kategória	04C

Leírás

Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés). **Alapmodell** kiváló ár / teljesítmény aránnyal.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Műszaki leírás

Felfűtési teljesítmény	190 W
Felfűtési idő 280 °C-ra	kb. 60 s
Forrasztópáka súlya vezeték nélkül	60 g
Fűtőtelsítmény	60 W
Gyártó jelölése	ANA60
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya	150 - 450 °C
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Forrasztó állomás

Tartozék

Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 832EDLF	082400 832EDLF
Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1 mm	082365 1
Ónszippantó PDD03, műanyag, antisztikus	082355
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 832SDLF	082400 832SDLF
Forrasztózsír, 20 g	082370
Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm	082365 1,5
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 832CDLF	082400 832CDLF