

**TNMG 160408, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	Ti
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	MU
Minőség	SW05

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz