

Garant**Kúpvonócsap Form B, furattal, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308640 50
GTIN	4045197150974
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Váll Ø D	36 mm
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Fej Ø D ₁	29,1 mm
Menet M	M24
Teljes hossz L	65,5 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50

Meredekkúphoz	50
L ₁	25,55 mm
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50