

**DC.T 11T304, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DC.T 11T304 SW05 Minőség: SW05

Forgácstörő: MQ

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 100 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 100 m/min
Fő felhasználás	Ti
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm
Forgácstörő	MQ
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz