



Folyatófúró, standard (gallérral), M menethez: M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	082730 M4
GTIN	2050001740182
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Keménymetall folyatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

Leírás:

A fordulatszám és a súrlódási hő következtében helyi súrlódási hő alakul ki, amely minden fémes anyagot alakíthatóvá tesz. Ezáltal a kiindulási anyagvastagság többszörösében alakíthatóak ki forgácsmentesen zárt átvezetések néhány másodperc alatt.

A folyatófúró a keménymetall poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

Műszaki leírás

M menethez	M4
Ajánlott fordulatszám	2600 min ⁻¹
Maximális anyagvastagság	2,6 mm
Magfurat Ø	3,7 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény	0,7 kW
Szár Ø	6 mm
Termék fajtája	Folyatófúró