

Garant**GARANT Softcut HSI nagy előtolású maró, furattal, ØD / vágóélek száma Z: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214848 63/5
GTIN	4067263117254
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A váltólapkák a tartószerszámban 15° szögben állnak.

Felhasználás:

Az f_z értékhez 0,8 mm-t válasszon.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 15IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Sorozat	Softcut®
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SO.. 1205..
Vágóélek száma Z	5

$\varnothing D_3$	40,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	102,3 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	38 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,\max}$	2,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124,3 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,75 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	15 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP