



Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	320675 3
GTIN	5907412202754
Árucikk kategória	36C

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel, karbantartásmentes.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Esztergagépekhez nagyoláshoz és finomesztergáláshoz.

Ház Ø D: 50 mm

Teljes hossz L: 151 mm

Hasznos hossz B: 70 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 22 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 27,5 mm

Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	400 kg
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Morse kúp	MK3

Ház Ø D	50 mm
Hasznos hossz B	70 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	22 mm
Maximális fordulatszám	6300 min ⁻¹
Csúcs hossza C	27,5 mm
Teljes hossz L	151 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs