

**DCMT 11T308, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMT 11T308 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: HQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	HQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz