



## Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320675 4
GTIN	5907412202761
Árucikk kategória	36C

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel, karbantartásmentes.**

#### Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Esztergagépekhez nagyoláshoz és finomesztergáláshoz.

Ház Ø D: 70 mm

Teljes hossz L: 204 mm

Hasznos hossz B: 101,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 32 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 40 mm

### Műszaki leírás

Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	32 mm
Morse kúp	MK4

Maximális fordulatszám	3800 min <sup>-1</sup>
Csúcs hossza C	40 mm
Ház Ø D	70 mm
Munkadarab tömeghez	800 kg
Hasznos hossz B	101,5 mm
Teljes hossz L	204 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs