



## Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320660 5
GTIN	4019208014364
Árucikk kategória	35R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Csúcsszög 60°.**

#### Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 88,5 mm

Hasznos hossz B: 129 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 40 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Munkadarab tömeghez: 2000 kg

### Műszaki leírás

Morse kúp	MK5
-----------	-----

Munkadarab tömeghez	2000 kg
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hasznos hossz B	129 mm
Ház Ø D	88,5 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	40 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs