

Garant**Turbómaró GARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu), HM DLC, Típus: L1230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	543710 L1230
GTIN	4067263117964
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Nincs forgácstapadás és kiváló felületi eredmények. Szár Ø 6mm. Nagyoláshoz és simításhoz használható. Nagy teljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgácstapadás érdekében.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Nagy teljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **A legmodernebb alapanyag, alumínium anyagokhoz optimalizálva.**
- **Extrém élettartamok.**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett. Extra stabil 8 mm szár.

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.

Kemény és lágy alumínium ötvözetek, műanyagok, bronz és színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

Műszaki leírás

Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Szár Ø	8 mm
Fejhossz	30 mm
Teljes hossz	70 mm
Fej Ø	12 mm
Szerszámanyag	HM DLC
Termék fajtája	Turbómaró