

**Garant**

**NC központozó HSS-E 112000 sz. műanyag dobozzal 90°, bevonat nélkül,  
Típus: 6-12**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

NC központozó készlet műanyag dobozban.

**Menesztő felületekkel DIN 1835-B szerint.** Precíz, központos csúcsköszörülés keskeny keresztéllel – ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.

**Tartalma:**

4 db 112000 sz. NC központozó

**Tartalma:**

1–1 NC központozó: 6; 8; 10; 12 méret.

**Tartalom:**

4 darabos NC központozó készlet műanyag dobozban.

**Figyelem:**

A tényleges fúró Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem általánosan a külső fúró Ø-höz).

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	8 mm

Névleges $\varnothing D_c$	6 mm
Névleges $\varnothing D_c$	12 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges $\varnothing$	h6
Csúcsszög	90 fok
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Vágóélek száma Z	2
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Megfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

**Tartozék**

NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC központozó HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC központozó HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8