



## Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320650 5
GTIN	4019208000183
Árucikk kategória	35R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Könnyű kivitel.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes.**

#### Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Ház Ø D: 58 mm

Hasznos hossz B: 104 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 30 mm

Maximális körfutáshiba: 0,01 mm

Munkadarab tömeghez: 1600 kg

### Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	1600 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	30 mm
Maximális körfutáshiba	0,01 mm

Ház Ø D	58 mm
Hasznos hossz B	104 mm
Morse kúp	MK5
Termék fajtája	Központosító csúcs