

**TNMG 220408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 220408 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: PS

Fogásmélység a_p : 1 - 4,5 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 450 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 450 m/min
Forgácstörő	PS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	1 - 4,5 mm
Minőség	CA510

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 220408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz