



## Forgócsúcs meghosszabbított csúccsal 60° / 30°, Morse kúp: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	320670 4
GTIN	4019208017075
Árucikk kategória	35R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**

#### Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

#### Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 68,5 mm

Hasznos hossz B: 114,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 32 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 14 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 53 mm

### Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 60° A	32 mm
Legnagyobb csúcs $\varnothing$ 30° A	14 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Ház $\varnothing$ D	68,5 mm
Csúcs hossza C	53 mm
Hasznos hossz B	114,5 mm
Munkadarab tömeghez	500 kg
Morse kúp	MK4
Termék fajtája	Központosító csúcs