

**Garant****DC.T 11T302, Minőség: HU7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T302 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 350 - 600 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min

Sarokrídus	0,2 mm
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz