

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: MVJNR/L 2025X16

Hozzávaló váltólapka: VN.. 1604..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 46 mm

Teljes hossz L: 105 mm

Alátétlapka: 259031 1

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 1
Szorítóköröm	259038 3
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 2

Működő szélesség L ₄	32 mm
Csavar alátétlapkához	259025 9
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	MVJNR/L 2025X16
Fejhossz L ₁	46 mm
Teljes hossz L	105 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm Típus 3	259038 3
Alátétlapka Típus 1	259031 1
Csavar szorítókörömhöz Típus 2	259021 2
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2
Csavar alátétlapkához Típus 9	259025 9