

HOLEX®
TNMG 160404 10 darabos készlet, Minőség: HBX020

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251602 HBX020 |
| GTIN | 4045197664853 |
| Árucikk kategória | 22D |

Leírás

TNMG 160404 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 1 - 6,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Forgácstörő | PM |
| Előtolás f | 0,05 - 0,5 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 1 - 6,5 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 300 m/min |
| Fő felhasználás | P |
| Minőség | HBX020 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Sorozat | Furatfej |
| Sorozat | Furatkés |
| Sorozat | Esztergakés |
| Sorozat | eco esztergakés |
| Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Váltólapka kiosztás | egyenes |