


**TNMG 160408, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 KW10 Minőség: KW10
Forgácstörő: AH
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 400 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	AH
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	KW10

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz