

**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: MVJNR/L 2525X16

Hozzávaló váltólapka: VN.. 1604..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 46 mm

Teljes hossz L: 117,5 mm

Alátétlapka: 259031 1

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szorítóköröm	259038 3
Alátétlapka	259031 1
Csavar szorítókörömhöz	259021 2

Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	46 mm
Kés ISO kódja	MVJNR/L 2525X16
Csavar alátétlapkához	259025 9
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	117,5 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm Típus 3	259038 3
Csavar szorítókörömhöz Típus 2	259021 2
Csavar alátétlapkához Típus 9	259025 9
Alátétlapka Típus 1	259031 1