



Precíziós kivitelű forgócsúcs Csúcsszög 60° / 30°, Morse kúp: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	320900 3
GTIN	2050001716880
Árucikk kategória	34D

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon karcsú ház és nagy körfutási pontosság.**
- **A precíziós tű- és axiális csapágyak következtében maximum 0,003 mm eltérés érhető el nagyon kicsi ház Ø-nél.**
- **Kúp és ferdén lemunkált részek edzett csapágyacélból (61 – 63 Rockwell).**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Olyan esztergalási és köszörülési munkákhoz, **amelyeknél kis fej Ø és nagy pontosság szükséges.**

Ház Ø D: 32,5 mm

Hasznos hossz B: 45 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 12 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 28 mm

Maximális körfutáshiba: 0,003 mm

Munkadarab tömeghez: 320 kg

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs Ø 60° A	12 mm
Maximális körfutáshiba	0,003 mm

Ház Ø D	32,5 mm
Hasznos hossz B	45 mm
Munkadarab tömeghez	320 kg
Morse kúp	MK3
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	28 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs