



Forgócsúcsok nyomáskijelzővel, Morse kúp: 5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 321750 5 |
| GTIN | 4019208017150 |
| Árucikk kategória | 35R |

Leírás

Kivitel:

- **A beállítandó nyomás (befogóerő) közvetlenül daN-ban leolvasható a manométer számlapjáról.**
- **A tányérrugó-köteggel megtámasztott forgócsúcs hosszú rugóúttal rendelkezik.**
- **Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel. Edzett és finoman köszörült forgócsúcs.**
- **Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.**
- **Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.**

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenhol, **ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani**, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.

- **Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451 – 327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.**
- **Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.**
- **Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.**
- **Nehéz munkadarabok befogására, amelyknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.**

Ház Ø D: 95 mm

Hasznos hossz B: 160,5 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 15 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 40 mm
Maximális körfutáshiba: 0,01 mm
Munkadarab tömeghez: 1600 kg

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Legnagyobb csúcs Ø 60° A | 15 mm |
| Maximális axiális befogóerő | 1500 daN |
| Ház Ø D | 95 mm |
| Legnagyobb csúcs Ø 30° A | 40 mm |
| Morse kúp | MK5 |
| Munkadarab tömeghez | 1600 kg |
| Maximális körfutáshiba | 0,01 mm |
| Hasznos hossz B | 160,5 mm |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |