

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	AM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz