

**DC.T 11T308, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DC.T 11T308 CA510 Minőség: CA510  
Forgácstörő: GK  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 140 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 450 m/min
Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz