

Garant**DNMG 150612, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250864 HB7140-1
GTIN	4045197820471
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150612 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 210 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VG
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 210 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz