

Garant**Forgácsoló betét, Ø: 6,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237621 6,2
GTIN	4045197681492
Árucikk kategória	29W

Leírás**Felhasználás:**

Mikro kiesztergáló fejekhez. **Szár Ø 7 mm** a 237495 és 237498 sz. fejben történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Ø	6,2 mm
Szár Ø	7 mm
Hossz L	20,3 mm
Orsótartomány Ø	6,2 - 7,3 mm
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	240 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	240 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P

Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	70 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	150 m/min	K
CuZn	alkalmas	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	100 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		