

Garant**Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 88,1 mm, Csatlakozás: SK40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

237591 sz. kiesztergáló fejjel, furatkésekkel és tartozékokkal kofferben. **Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm Ø-ben.**

Ø beállítás a legcsekélyebb átfordulási játékkal.

A 9,75 – 88,1 mm Ø-höz

Felhasználás:

16 mm szár Ø-jű kiesztergáló acélokhoz és finomfúró hidakhoz. **CC..0602.. típusú ISO** váltólapkákkal.

Tartalom:

1 kiesztergáló fej: 237591 SK40 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237640 sz. Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 váltólapka tartó a hídhoz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Ajánlás:

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

Csatlakozás	SK40
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Furatkés	237632
Állítható furatkés	237640
Furatkés	237634
Furatkés	237636
Állítható furatkés	237642
Kiesztergáló fejØ 9,75 – 88,1 mm Csatlakozás SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Furatkés	237630
Készlet befogó nélkülØ 9,75 – 88,1 mm	237599