

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz