

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,8 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz