

Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7140-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz