

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz