

metabo**Élmaró Kézi megvezetésű, Típus: KFMV17-15F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Fém élmaró 15 mm-es élettörésig hegesztési varratok előkészítéséhez.

- **Szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben. (0 mm – 15 mm)**
- **Az élettörési szög pontos beállítása.**
- **Ellenőrzött munkavégzés a nagy felületű vezetőlapon keresztül.**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.**

One-touch kontrollor. Szabadalmaztatott, szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben. Reteszelési pontok a rövid beállítási idők érdekében, a marásmélység véletlen elállítása ellen munka közben. A élettörési szög pontos beállítása közvetlenül a vezetőlapon keresztül. Univerzális marófej három keményfém váltólapkával minden 0 - 90°-os élettörési szöghöz. Ellenőrzött munkavégzés a nagy felületű vezetőlapon keresztül. Ütköző görgő a csöveken való megvezetéshez a hegesztési varrat egyszerű előkészítéséhez. Szerszám nélkül állítható fogantyú a biztonságos és egyenletes megvezetés érdekében. Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében. Vario-Constamatic (VC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt szinte állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez. Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem. Az oldallemezek védik a felhasználót a forgácsok elterelése által. metaBOX-szal, mely intelligens szállítási és tárolási megoldás. Szemléltető ábra.

Élettörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.

Tartalom:

3 keményfém váltólapka, univerzális, ütköző görgő, 2 csavarhúzó, villáskulcs SW 10, fogantyú, metaBox. 3 keményfém univerzális váltólapka, ütköző görgő, fogantyú és metaBOX 185 L.

Figyelem:

A szükséges tartozékokat a 078132 és 078134 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Üresjárat fordulatszám	6200 - 12000 min ⁻¹
Élletörés max. magassága 45°	15
Élszög	0 - 90 fok
Marásmélység beállításának fokozatai	0,1 mm
Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény	1700 W
Élletörés max. szélesség 45°	21
Súly	6,3 kg
Energiaellátás	Vezetékes
Leadott teljesítmény	880 W
Kábelhossz	3,9 m
Teljesítményfelvétel	1700 W
Felfekvő tárcsa Ø	100 mm
Csomagolás	Metabox
Termék fajtája	Maró

Tartozék

Akkus élmaróKézi megvezetésű Típus AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS