

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Árucikk kategória	21G

Leírás

TN.G 160408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz