

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Árucikk kategória	21G

Leírás

VN.G 160408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz