

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 060408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fő felhasználás	M

Sarokrídusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz