



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 40mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329914 40     |
| GTIN              | 2050001071705 |
| Árucikk kategória | 33H           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

|            |       |
|------------|-------|
| Befogási Ø | 40 mm |
| Profil     | kerek |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befogási tartomány | 11 - 42 mm                    |
| Keménység          | 60 HR                         |
| Befogófelület      | Kereszt- és hosszanti recézés |
| Hossz L            | 47 mm                         |
| Befogó             | SK 42                         |
| Termék fajtája     | Befogófej sima                |