

**Kétkorongos köszörűgép DS, elszívással, 400 V, Típus: DS12/250A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Árucikk kategória	03S

Leírás**Kivitel:**

Kétkorongos köszörűgép az állványba integrált elszívással.

A csiszolási port egy vízréteg és egy utáncapcsolt műanyag előszűrő és utánszűrő választja le hatékonyan. **Szállítás köszörűkorong nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

Teljesítményfelvétel: 730 W

Maximális fordulatszám: 1450 min⁻¹

Csiszolótárcsa Ø D: 250 mm

Köszörűkorong szélessége T: 32 mm

Köszörűkorong furat Ø H: 51 mm

Elszívás szállítási térfogata: 6 m³/min

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	730 W
Elszívás szállítási térfogata	6 m ³ /min

Súly	115 kg
Maximális fordulatszám	1450 min ⁻¹
Gyártó jelölése	DS12/250A
Köszörűkorong szélessége T	32 mm
Köszörűkorong furat Ø H	51 mm
Csiszolótárcsa Ø D	250 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kétkorongos köszörűgép

Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596510 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596400 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596350 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596350 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596510 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596510 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596350 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596400 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596510 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596350 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596350 NK36
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596350 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596510 NK36
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596400 NK60