



Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V, Típus: DS07/200



Rendelési adatok

Rendelés száma	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Árucikk kategória	03S

Leírás

Kivitel:

A **különösen nyugodt járású** motor hosszú élettartamot biztosít **tartós üzem** esetén is.

Szállítás köszörűkorong nélkül.

Rendkívül robusztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	500 W
Súly	30 kg
Maximális fordulatszám	2900 min ⁻¹
Gyártó jelölése	DS07/200
Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Köszörűkorong furat Ø H	51 mm
Csiszolótárcsa Ø D	200 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Kétkorongos köszörűgép

Tartozék

Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596400 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596350 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596220 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596350 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK36	596350 NK36
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596220 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus C800	596350 C800
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596220 EK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596350 NK60
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596400 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596350 EK80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596400 SC80
Szerszámfelfekvő asztal, jobbos Típus AT1	077525 AT1
Szerszámfelfekvő asztal, balos Típus AT1	077519 AT1
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596400 EK60
Gépállvány Hozzávaló gép DS07	077513 DS07
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK80	596220 EK80
Szemvédő pajzs 077502 sz. köszörűgéphez Típus DS1	077509 DS1