



Hidroplasztikus szerszámbefogó hosszú, karcsú, HSK-A 63 A = 150, Befogási Ø D1: 10 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307522 10
GTIN	2050001653444
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- Balluffchip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Különleges tartozék:

Közperselyek 302135 – 302180 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Ø D₂: 30 mm

Külső Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

Állítási út V: 10 mm

Menet M: M6

Műszaki leírás

L ₂	105 mm
Menet M	M6
Befogási Ø D ₁	10 mm

Ø D ₂	30 mm
Külső Ø D	50 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 150
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 10 mm	343720 10
---------------------------------------	-----------