

**Garant****Gépipari vízmérték beállítható libellával, Talp hossz / pontosság: 150/1 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Árucikk kategória	41H

## Leírás

### Kivitel:

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből; prizmás talp derékszögben köszörült ütközőfelületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

**Hosszanti libella beállíthatósága:** A hosszanti libella állító csavarral, szétszerelés nélkül, fáradság- és játékmentesen állítható be utólag a 0-helyzetbe.

### Párbeszédablak szöveg:

#### Beállító csavar

a hosszanti libellához.

#### A hosszanti libella

feszültségmentes megtámasztású.

#### Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

#### Szabvány:

**DIN 877**

#### Pontosság:

1 = extra érzékeny **0,02 mm/m** hosszanti libella.

2 = különösen érzékeny **0,1 mm/m** hosszanti libella

4 = normál érzékenységű **0,4 mm/m** hosszanti libella.

## Műszaki leírás

Talp szélessége	40 mm
Pontossági osztály	1
Talp hossza	150 mm
Leolvasás	0,02 mm/m
Szabvány	DIN 877
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	H2
Termék fajtája	Vízmérték

## Szolgáltatások

KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő  
készülék Pontosság 0,02 mm/m

026620 0,02