



Acél furatmikrokátor mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 100-160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435040 100-160
GTIN	2050001047960
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

SU furatmikrokátor, fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok \varnothing -jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőcsapok száma	7
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μ m

Mérésmélység	230 mm
Méréstartomány	100 - 160 mm
Mérőtárcsák száma	4
Központosító tányér szélessége	75 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 160 mm	023210 160
--	------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 150 mm	484030 150
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Mérőóra balrafutó skálázással Mérésstartomány 10 mm	434807 10
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Mérésstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 90-300	439914 90-300
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm	484030 125
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10

Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500