



## Digitális kézi tachométer



### Rendelési adatok

Rendelés száma	471100
GTIN	4029547006302
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Érintés nélküli mérés reflexbélyeg segítségével, érintkezéssel mérés feltűzhető mechanikus adapter segítségével, memória választható maximális érték, minimális érték, ill. utolsó érték a MODE-gomb segítségével. Automatikus lekapcsolás 30 másodperccel az utolsó gombnyomást követően.

#### Felhasználás:

##### Fordulatszám-mérés:

- optikailag 1 – 99999 min<sup>-1</sup> érintés nélkül,
- mechanikus 0,1 – 19999 min<sup>-1</sup> érintkező csúccsal.

##### Sebességmérés (mérőkerékkel).

- 0,10 – 1999 m/perc

##### Hosszmérés (mérőkerékkel).

- 0,00 – 99999 m

#### Tartalom:

Mechanikus adapter, mérőkerék (0,1 m) 471180 sz.,  
Üreges mérőcsúcs 471190 sz., mérőcsúcs 471170 sz.,  
Mérőkerék (6 col), reflexcsík 471150 sz.,  
Koffer, 2 elem 081561 sz. LR6.

## Műszaki leírás

Méréstávolság (optikai mérésnél)	600 mm
Fordulatszám mérési tartomány (optikai)	0 - 99999 min <sup>-1</sup>
Üzemi hőmérséklet	0 - 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 - 70 °C
Hibahatár	0,02 (± 1 számjegy) %
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Kézi fordulatszám mérő

## Tartozék

Meghajtó mérőcsúcs	471170
Meghajtó mérőkerék kerülete 6 col	471181
Reflexcsík készlet 5 darabos	471150
Üreges mérőcsúcs	471190
Meghajtó mérőkerék kerülete 100 mm	471180
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6