



Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 160-290mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 160-290
GTIN	2050001046611
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetétes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 µm
------------------------------------	--------

Mérőtárcsák száma	4
Mérésmélység	230 mm
Méréstartomány	160 - 290 mm
Mérőcsapok száma	7
Központosító tányér szélessége	120 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 800 mm	023210 800
---	------------